

## PROCEQ ZUA 2000 APLICADOR UNIVERSAL DE PELÍCULA



### Un aplicador manual de uso universal

- El Proceq ZUA 2000 es un aplicador de uso universal con altura ajustable del espacio de 0  $\mu\text{m}$  a 3.000  $\mu\text{m}$ , para la preparación de películas uniformes o capas cuneiformes de una diferencia de hasta 3.000  $\mu\text{m}$  en sustratos planos. Use el Proceq ZUA 2000 en sustratos sólidos tales como placas de vacío, placas de vidrio, paneles de prueba o gráficos de prueba.


**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aplicadores De Películas Manuales](#), [Proceq](#) | **Etiquetas:** [Proceq](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### Modelos

- Proceq ZUA 2000.60 Aplicador universal de anchura de película de 60 mm (2,36")
- Proceq ZUA 2000.80 Aplicador universal de anchura de película de 80 mm (3,15")
- Proceq ZUA 2000.100 Aplicador universal de anchura de película de 100 mm (3,94")
- Proceq ZUA 2000.150 Aplicador universal de anchura de película de 150 mm (5,90")
- Proceq ZUA 2000.200 Aplicador universal de anchura de película de 200 mm (7,90")
- Proceq ZUA 2000.220 Aplicador universal de anchura de película de 220mm (8,70")
- Proceq ZUA 2000.S Aplicador universal de otra anchura de película de 50 mm a 500 mm (de 1,97" a 19,69")



## Descripción general

- Sus ventajas
- Manejo fácil
  - Resultados fiables
  - Fácil de desarmar y volver a ensamblar para la limpieza



### Aplicaciones

- Aplicador de uso universal en las industrias de pinturas, barnices, adhesivos y química
- Evaluación de calidad




## Características

Modos de medición	Alturas del espacio ajustables de 0 $\mu\text{m}$ a 3.000 $\mu\text{m}$ (0 mil - 118,11 mil), Graduación/resolución: 5 $\mu\text{m}$ (0.20 mil)
Medición de geometrías	Anchura de película dependiendo de la versión: 60 mm (2,36") 80 mm (3,15") 100 mm (3,94") 150 mm (5,90") 200 mm (7,90") 220 mm (8,70") o, sobre demanda, de 50 mm a 500 mm (de 1,97" a 19,69")
Exactitud de medición	$\pm 10 \mu\text{m}$ (0,39 mil)
Peso	De 229 g a 479 g (de 0,50 lbs a 1,06 lbs), dependiendo de la versión



## Normas

- ASTM D823
- ASTM D1640 (dependiendo del accesorio)
- ISO 11998 (dependiendo del accesorio)



### Accesorios

- Proceq ZAA 2600.A / Proceq ZAA2600.HA Aplicador de película automático
- Proceq ZAA 2300 Aplicador de película automático
- Placa (Proceq) de vacío de precisión con una serie de orificios de perforación de 1 mm (0.04 ") (43010923)
- Placa (Proceq) de vacío de precisión con una serie de orificios de 0,5 mm (0,02 ") de perforación (43010966)
- Bomba de vacío Proceq 230 V con manguera (43010906)
- Bomba de vacío Proceq 115 V con manguera (43010924)
- Zehntner ZGM 1120 Brillómetro
- Zehntner ZGM 1130 Brillómetro

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO