


MÁQUINA UNIVERSAL PARA MULTIENSAYOS, DE 100 kN DE CAPACIDAD, MOTOR SERVO Y INDICADOR DIGITAL BELLIGDI-100



Código del Producto

BellMMSi-0109	Máquina Multiensayo con Motor Servo y Sistema Gráfico de Control y Adquisición de Datos BellIGDi-100, 100 kN
BellPCPU-0115	Platinas de Compresión, usadas para hacer pruebas uniaxiales y compresión no confinada
BellPPCb-0870	Pistón para penetración en CBR, usado para ensayos de CBR
BellCMMa-0057	Cabezal (Molde para Estabilidad), para muestras Marshall de 4" (101,6 mm), de hierro fundido
BellCMMa-0058	Cabezal (Molde para Estabilidad), para muestras Marshall de 6" (152,4 mm), de hierro fundido
BellCCCa-0010	Celda de Carga de 5 kN

Estándares

BS 1610, ASTM C-39, E4 AASHTO T22, NF P18-411, DIN 51220

La Máquina Multiensayo está usada para hacer pruebas Uniaxiales, CBR y Marshall. Es de 100 kN de capacidad y está equipada con un motor servo y un sistema de control y adquisición de datos BBellIGDi-100 capaz de hacer pruebas con un rango de velocidad de desplazamiento de 0,00001mm/min a 51 mm/min que es adecuado para pruebas CBR, Marshall, Triaxiales, Unixiales y pruebas similares con los accesorios adecuados. La máquina también es adecuada para hacer pruebas controladas de carga. La máquina consiste de un marco de carga robusta y compacta de dos columnas con una cruceta (cabezal de cruce) superior ajustable.

La Máquina Multiensayo viene con;

- Celda de Carga de 100 kN

- Transductor de Desplazamiento

Velocidad de Prueba	0,00001- 51 mm/min
Capacidad	100 kN
Dimensiones	710x555x1910 mm
Apertura Vertical	610 mm
Apertura Horizontal	370 mm
Peso (aprox.)	235 kg
Potencia	1000 W

Para Hacer Pruebas Uniaxiales

BelIPCPUn-0115	Platinas de Compresión, usadas para hacer pruebas uniaxiales y compresión no confinada. Viene con el ensamble del asiento esférico.
-----------------------	---

Para Hacer Pruebas Triaxiales

Código del Producto	Descripción	UU	UU-CU-CD
BelIMUMe-0108	Máquina Universal para Multiensayos, Electromecánica*	1	1
BelIPCBr-0110	Celda de Carga de 5 kN	1	1
BelICETr-0300	Celda Triaxial**	1	1
BelICETr-0301			
BelICETr-0305	Bloque con una Línea de Conexión para Celdas Triaxiales	1	-
BelICETr-0306	Bloque con tres Líneas de Conexión para Celdas Triaxiales	-	1
BelITDPr-0110	Transductor de Presión	1	3
BelISPCa-0308	Sistema de Presión Constante de Aceite y Agua	1	2
BelISPCa-0315	Unidad para Cambio de Volumen Automático	-	1
BelISPCa-0320	Unilogger Estático con 4 Canales	-	1
BelISPCa-0316	Software para Pruebas Triaxiales de UU	1	1
BelISPCa-0317	Software para pruebas triaxiales de CU-CD	-	1
BelISPCa-0330 y BelIMANg-1140	Tanque para Desaireación de Agua de 7 L y Manguera	1	1

Para Hacer Pruebas Marshall

BelICMMA-0057	Cabezal (Molde para Estabilidad), para muestras Marshall de 4" (101.6 mm), de hierro fundido
BelICMMA-0058	Cabezal (Molde para Estabilidad), para muestras Marshall de 6" (152.4 mm), de hierro fundido
	Adaptador para Cabezal (Molde para Estabilidad)

Para Hacer Pruebas de CBR

BelIPPCb-0870	Pistón para penetración en CBR, usado para ensayos de CBR
----------------------	---

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES

