

## REFRACTÓMETRO DIGITAL ABBE



## **Características:**

- 1. Prisma de vidrio duro
- 2. Interfaz RS232 estánda
- 3. Mide el Brix de la solución del azúcar.
- 4. Objetivo visual y pantalla LCD
- 5. Corrección automática del efecto de la temperatura en el Brix.
- 6. Medición del índice de refracción nD de sustancias líquidas y sólidas transparentes o translúcidas.

Modelo	BellRefracDig-2S
Rango de medición nD	1.3000~1.7000
Sólidos disueltos Brix	0~100%
Índice de refracción nD	±0.0002
Rango de temperatura	0~50°C
Fuente de alimentación	AC 110V/220V±10%, 50/60HZ
Tamaño externo (W*D*H)	210*110*310mm
Tamaño del empaque(W*D*H)	370*240*470mm
Peso bruto	12kg

**SKU:** BellRefracDig-2S | **Categorías:** Refractómetro |





## INFORMACIÓN ADICIONAL