

REFRACTÓMETRO - MARCA BELLTRONIC



El refractómetro automático incluye parte de sensibilidad a la luz CCD de alto rendimiento, que puede procesar de forma precisa y eficiente las pruebas de análisis de muestras mediante la adquisición de señales, análisis y tecnología de procesamiento únicos.

Características:

1. CCD de alta resolución, sensor automático medida.
2. Gran capacidad de almacenamiento de 1000 grupos de datos.
3. señal de adquisición única, análisis y procesamiento de la tecnología asegura resultados de medición precisos.
4. Pantalla LCD táctil grande e interfaz de software innovadora de Windows.

Modelo	BellRefract-670	BellRefract-610
Rango de medición de índice de refracción (ND)	1.30000-1.70000	
Error de medición (ND)	± 0.001	± 0.002
Medición Resolución (ND)	0.0001/0.00001 (opcional)	0.0001
Brix medir gama	0-100%	0-95%
Error de medición (Brix)	± 1%	
Medición Resolución (Brix)	0.1%/0.01% (opcional)	0.10%
Modo de control de temperatura	Peltier regulador de temperatura	/
Rango de visualización de temperatura	10-85 8451	0-50 8451
Rango de control de temperatura	5-70 8451	/
Control de temperatura precisión	± 0.5 8451	/
Interfaz	RS232, USB, interfaz Ethernet	RS232, USB, tarjeta SD, disco de U
Capacidad de almacenamiento de datos	4G	1000 grupos
Pantalla	7"tft LCD pantalla táctil	5.6 "TFT pantalla lcdtouch
Consumo de energía	45 W	50 W
Fuente de alimentación	AC110V/\$ number V ± \$ number, 50/60Hz	Ac220v ± \$ number, 50Hz

Tamaño externo (W * D * h)	365*300*150mm	455*321*200mm
Tamaño del embalaje (W * D * h)	480*410*310mm	620*485*345mm
Peso bruto	10 kg	12 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Refractómetro](#) |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
		BellRefract-610 Tamaño externo (W * D * h) 455*321*200mm	Any SKU / Modelo
		BellRefract-670 Tamaño externo (W * D * h) 365*300*150mm	Any SKU / Modelo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO