

REGISTRADOR DE DATOS DE CAMPO PORTÁTIL DL-200 MOBIL



SKU: N / A | **Categorías:** [Adquisición de Datos y Suministro de Energía](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Registrador de Datos de Campo Portátil DL-200 Mobil

Información del producto:

El DL-200 Mobil ofrece la tecnología de registrador UGT modular probada en forma portátil como versión de 8 o 16 canales. En cuanto al DL-200 estacionario, el DL-200 Mobil es compatible con todos los sensores disponibles comercialmente. Está equipado específicamente de acuerdo con los requisitos del cliente. Los enchufes de conexión se proporcionan en las placas frontales para los sensores seleccionados por el cliente para que estos simplemente se puedan insertar en el campo. La memoria de 512 kByte contiene hasta 230,000 datos que pueden ser analizados estadísticamente directamente en el registrador. La configuración y la transferencia de datos se realizan utilizando una computadora portátil con la interfaz de software amigable UGTLOG, a través de la interfaz USB. Como opción, el DL-200 también se puede suministrar con interfaces RS232 adicionales. La unidad de comunicación con pantalla LCD permite una revisión rápida y simple del proceso de grabación. La energía es suministrada por una batería de almacenamiento interno con 3.5 Ah. La gestión inteligente de la energía minimiza los requisitos de energía. El registrador de datos pasa al modo de reposo entre los ciclos de medición desde los cuales se activa mediante entradas de señal o en un tiempo establecido, así como manualmente a través de interfaces en serie o la unidad de comunicación.

La carcasa de metal ligero resistente a la intemperie con asa hace que el registrador sea liviano y seguro, y también se puede transportar incluso en terrenos difíciles.

Ventajas:

- Portátil.
- Compatible con todos los sensores disponibles comercialmente.
- Carcasa compacta y resistente a la intemperie.

Especificaciones Técnicas:

Número de canales: hasta	16 entradas analógicas 16 entradas de eventos 16 entradas de contador 16 entradas de dirección RS485
Interfaces:	USB / Opcional: RS232
Fuente de alimentación:	10,5 - 15,0 V max 30 mV Modo-Sueño <0,1 mA

Detalles de pedido:

Art.-Nr.: 214100

Registrador de datos de campo portátil, 8 canales

Art.-Nr.: 214200

Registrador de datos de campo portátil, 16 canales

Productos relacionados:

Batería de almacenamiento de 12 V; 6.5 Ah

Batería de almacenamiento de 12 V; 10 Ah

Batería de almacenamiento de 12 V; 16 Ah

Batería de almacenamiento de 12 V; 25 Ah

Batería de almacenamiento de 12 V; 41 Ah

Batería de almacenamiento de 12 V; 70 Ah

Batería de almacenamiento de 12 V; 105 Ah

Descargas:

 [UGT Produktkatalog](#)

 [UGT Product Catalog](#)

COTECNO