

REGISTRADOR DE DATOS DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA B01050901/02



SKU: B01050901 | **Categorías:** [Registrador de datos y otros medidores](#), [Sensores relativos y estaciones ambientales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El registrador de datos B01050901/02 con adquisición de datos, almacenamiento, transmisión y administración, y otras funciones, es el componente central de la estación meteorológica automática, que puede conectar 16 parámetros al mismo tiempo, tiene la configuración y la pantalla LCD, puede comunicarse con PC a través de cable o conexión inalámbrica, proporciona protocolo de comunicación, conveniente para el desarrollo secundario.

Características

- * Pantalla en tiempo real
- * Interfaz de sensor múltiple
- * Gran almacenamiento
- * Tipos de interfaz de comunicación
- * Almacenamiento externo Udisk opcional
- * Inalámbrico opcional
- * Chip de reloj autónomo
- * Fuente de alimentación solar opcional

Especificaciones

Artículo	Detalles
LCD	192 * 64
Almacenamiento interno	12M (si está configurado para almacenar cada 1 hora puede almacenar datos durante más de 4 años; si está configurado para almacenar cada 10 minutos puede almacenar datos durante aproximadamente 1 año; si está configurado para almacenar cada 1 minuto puede almacenar datos durante 30 días)
Almacenamiento externo	Utilice un disco U especial para almacenar datos (función opcional)
Interfaz de datos	RS232, RS485, USB
Modo de comunicación	Ethernet (agregue el convertidor RS232 a ethernet); GPRS (agregue el convertidor RS232 a GPRS), consumo de flujo de datos: <100 MB / mes WIFI (agregue el convertidor RS232 a WIFI)
Protocolo de comunicación	MODBUS-RTU (protocolo de comunicación abierto, el usuario puede trabajar para el desarrollo secundario)
Suministro	12VDC, AC110V, AC220V, sistema de suministro de energía solar opcional
Intervalo de registro	1min-240min ajustable
Parámetro de entrada	16 máx.
El consumo de energía	<2W
Temperatura de funcionamiento	-40- + 75 °C
Peso (sin embalaje)	3.2kg
Dimensión	310 * 218 * 120 mm
Material de la carcasa	B01050901: ABS (instalado en caja protectora, la caja protectora es opcional) B01050902: aleación de aluminio (uso en exteriores directamente)
Software de monitoreo meteorológico	Úselo para mostrar, analizar y almacenar datos en la PC

Artículo	Función
Versión	Ver el número de versión del software del registrador de datos

Ajustes de hora	Configurar el reloj del sistema del registrador de datos
Otros ajustes	Establecer brújula electrónica (función opcional)
Ajustes de comunicación	Establecer la dirección del registrador de datos (0-255, comunicación RS232 / RS485)
Reiniciar	Después de restablecer todos los parámetros deben restablecerse y borrar los datos del historial
Intervalo de tiempo	Establecer el intervalo de tiempo de almacenamiento de datos (1-240 min)
Configuraciones de idioma	Ingles - chino
Almacenamiento externo	Tipo de almacenamiento externo (disco U / No, si no hay almacenamiento externo, establecer en no)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO