

REGISTRADOR DE DATOS EASYLOG



SKU: N / A | Categorías: [Adquisición de Datos y Suministro de Energía](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Registrador de Datos EASYlog Información del producto:

Los registradores de datos EASYlog están disponibles como registradores de datos de un solo canal para diferentes tamaños de medición. Además de los modelos para temperatura, humedad y temperatura / humedad, hay disponible un modelo para señales de proceso que registra voltajes (0-2 V y 0-10 V) o corrientes (0-20 mA y 4-20 mA) así como un modelo para registrar pulsos y señales de contacto.

Según el modelo, los registradores de datos EASYlog ofrecen una capacidad de memoria de hasta 48,000 valores medidos. El intervalo de grabación se puede configurar desde 2 segundos hasta 1 hora. La grabación se puede iniciar automáticamente, a través de una llave electrónica extraíble o también si no se alcanzan los valores límite establecidos.

Los datos se leen mediante una simple conexión de 2 hilos que puede tener una longitud de hasta 1500 m. La transmisión digital de los datos de medición significa que se pueden conectar hasta 120 registradores a una línea de interfaz que se puede ver en una ubicación central independientemente uno del otro.

El software de Windows está disponible para la configuración de los registradores de datos y la lectura de los valores medidos. Proporciona funciones para la visualización gráfica o tabular de los valores medidos y para imprimir los valores almacenados. Para análisis más exigentes, el software permite la exportación de los datos a todos los programas populares de Windows. Los registradores de datos EASYlog están equipados con una batería para operación independiente de la red. Sin embargo, el suministro también se puede proporcionar a través del convertidor de nivel que se utiliza para conectar el registrador de datos a una PC. La vida útil de las baterías es de aproximadamente 6 años. Están incorporados en una carcasa resistente con pantalla LCD que, con una clase de protección de IP 65, también es adecuada para uso en exteriores.

Ventajas:

- Barato.
- Diseño compacto y resistente.
- Operación autónoma debido a la fuente de alimentación de la batería.

Especificaciones Técnicas:

Numero de canales:	1
Interfaces:	Conexión de 2-cables
Suministro de energía:	Convertidor de nivel de batería

Detalles de pedido:

Art.-Nr.: 213001	Easylog40NSW 0-10 V
Art.-Nr.: 213000	Easylog40IMP/S

Descargas:

 [UGT Produktkatalog](#)

 [UGT Product Catalog](#)

COTECNO