

## REGISTRADOR DE DATOS TEMPERATURA / HUMEDAD USB



### Características:

- Los datos se transfieren directamente a la computadora mediante un cable USB, no se requiere la estación de acoplamiento.
- Resistente al agua IP 65.
- Alarma de configuración alta-baja.
- Interfaz USB para configuración y descarga de datos.
- Descarga rápida de USB: descarga 50K registros en menos de 10 segundos.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipamiento ambiental](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

|                                  |                                                                                                          |                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                           | BELL-RD18                                                                                                | BELL-RD19                                                                         |
| Sensor                           | Interno                                                                                                  | Interno                                                                           |
| Tipo                             | Temperatura / Humedad                                                                                    | Temperatura                                                                       |
| Canal (s)                        | 2                                                                                                        | 1                                                                                 |
| Rango                            | 0-100% RH<br>-40°C to 85.0°C (-40°F to 185.0°F)                                                          | /                                                                                 |
| Precisión                        | 2.5% RH (10-90% RH)<br>0.6°C (1.2°F) De - 20 a 50°C (-4 a 122°F)<br>1.0°C (1.8°F) todos los demás rangos | 0.6°C (1.2°F) De - 20 a 50°C (-4 a 122°F)<br>1.0°C (1.8°F) todos los demás rangos |
| Interfaz                         | USB                                                                                                      | USB                                                                               |
| Memoria del registrador de datos | 50.000 registros                                                                                         | 50.000 registros                                                                  |
| Dimensión                        | 61x47x15mm                                                                                               | 61x47x15mm                                                                        |

### Temperatura

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango      | -40 a 85 °C (-40 ~ 185 °F)                                                                 |
| Precisión  | ± 1.2 °F (0.6 °C) de -4 a 122 °F (-20 a 50 °C)<br>± 1.8 °F (1.0 °C) todos los demás rangos |
| Resolución | 0.1 °C                                                                                     |

### Humedad

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | Condensador                                              |
| Rango      | 1% -99%                                                  |
| Precisión  | $\pm 3.0\%$ HR (20 ~ 80%)<br>$\pm 5.0\%$ HR (<20%,> 80%) |
| Resolución | 0.1%                                                     |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO