

REÓMETRO DE GOMA SIN ROTOR - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

El reómetro de goma sin rotor se utiliza para el control de calidad del caucho y se usa ampliamente en la industria del caucho. el reómetro puede ofrecer datos precisos para la combinación de fórmulas de optimización de caucho, como el tiempo de combustión, el tiempo de curado positivo, el índice de sulfuro y el torque máximo y mínimo.

Estándar:

GB/T1232, GB/T 1233, ISO667, ISO 289 ,ASTM D 1646, JIS K 6300 etc.

Especificaciones:



SKU: BELLH-REOGOM-SR17 | **Categorías:** [Equipo de prueba de caucho y plástico](#) |

COTECNO