

## SELLADORA DENTAL BELL-MAQSELDEN-500W



- El mejor escenario de sellado
- La mejor temperatura de sellado está disponible cuando cambia la tensión
- Cubierta a prueba de corrosión, el rendimiento de seguridad aislado
- Cubierta de acero inoxidable importado conduce a una fácil limpieza
- Corte suave
- Dos dispositivos de corte

**SKU:** B-01-29-0502-0100 | **Categorías:** [Instrumental dental](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

	<b>Modelo</b>	<b>Bell-MaqSelDen-500W</b>
Código SKU		B-01-29-0502-0100
Voltaje		220V/50Hz
Poder		500W
Tubo fusible		3TA
Ancho de grabado		10 mm
GW		8,5 kg
Tamaño del paquete		460x380x390mm

COTECNO