

SENSOR AGITADOR USB AUTORICE - HA-1667



Sensor agitador USB AutoRice

El sensor agitador USB AutoRice mide la frecuencia y la aceleración de la agitación para evitar daños por extracción en la muestra.

Para usar con el controlador AutoRice.

Rango de funcionamiento de 0-128Hz

SKU: HA-1667 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Modelos y sondas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HA-1667

Sensor agitador USB AutoRice

Código del Producto

HA-1667

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO