

SENSOR DE NIVEL PIEZO-M 150



SKU: N / A | **Categorías:** [Sensores de Nivel](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensor de Nivel Piezo-M 150 Información del producto:

Los piezómetros se utilizan para monitorear aguas subterráneas poco profundas, para estudiar las interacciones y procesos de las aguas subterráneas - aguas superficiales en la zona hiporreica.

Mediante el uso de registradores de nivel de agua es posible medir la altura del agua en diferentes piezómetros, estimar las direcciones de flujo entre el agua subterránea y el agua superficial. Opcional, es posible instalar otro sensor diferente para medir temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno y otros parámetros, que proporcionan información útil sobre las condiciones de los cuerpos de agua.

Otras pruebas que pueden realizarse utilizando piezómetros son, por ejemplo, pruebas de babosas para estimar la conductividad hidráulica del sedimento, o pruebas de trazadores para evaluar la velocidad del flujo de agua subterránea.

El piezómetro se introduce en el suelo con un adaptador de cabeza motriz y un martillo. Se puede quitar con un gato de elevación de acero con palanca y cadena.

Ventajas:

- Manejo rápido y sencillo.
- Medición de gradientes hidráulicos verticales.
- Muestreo simple adicional.
- Pantalla de filtro corta -> alta resolución vertical.
- Versátil.

Especificaciones Técnicas:

Tubo	Diámetro interior: 42,7 mm o 34,0 mm.
	Diámetro exterior: 38.7 mm o 30.0 mm.
	Grosor de la pared: 2 mm.
	Longitud: 1500 mm
Filtrar:	Longitud de la pantalla: 78 mm
	Ancho: 0,35 mm
Material:	Acero inoxidable
	Tapa de acero inoxidable preparada para la fijación del registrador
	Punta de punto de accionamiento de acero inoxidable

El orden de visualización:

Número de artículo: 194400 Piezómetro M 150 L.

- Diámetro interior: 42,7 mm, otros diámetros bajo pedido.
- Diámetro exterior: 38,7 mm.
- Grosor de la pared: 2 mm.
- Sección de filtro: 78 mm.
- Ancho de hendidura: 0,35 mm.
- Longitud: 1500 mm, otras longitudes bajo pedido.
- Material: acero VA.
- Tapa con preparación para la suspensión del registrador.

Número de artículo: 194401 Juego de instalación Piezometer M 150 que consiste en:

- Cabeza de impacto.
- Martillo de plástico con asa de elevación.
- ayuda de tracción.
- regla de plegado.
- Cepillo (para limpiar las ranuras del filtro, cerdas de plástico duro).

Número de artículo: 194410 Piezómetro M 150 S.

- Diámetro interior: 29,7 mm, otros diámetros bajo pedido.
- Diámetro exterior: 33,7 mm.
- Grosor de la pared: 2 mm.
- Sección de filtro: 78 mm.
- Ancho de hendidura: 0,35 mm.
- Longitud: 1500 mm, otras longitudes bajo pedido.
- Material: acero VA.
- Tapa con preparación para la suspensión del registrador.

Descargas:

 [UGT Produktkatalog](#)

 [UGT Product Catalog](#)

COTECNO