

## SENSOR EMS 33R



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sensores de temperatura y humedad del aire](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Principales características:

- \* Microprocesador en el interior
- \*Salida normalizada
- \*Total intercambiabilidad
- \*Filtro de polietileno
- \*Alta precisión

### Especificación:

#### \*Temperatura:

- \*Rango -40 a 60 ° C
- Sensitivity sensibilidad de salida 10 mV / deg.C
- \*Precisión  $\pm 0.15$  K
- \*Humedad del aire
- \*Rango de 0 a 100%
- \*Sensibilidad de salida 10 mV /%
- \*Precisión  $\pm 1\%$
- \*Fuente de alimentación 3.3 - 16 V; 4 mA
- \*Tiempo de arranque 1.5 seg.
- \*Estabilidad a largo plazo  $<1\%$  hr,  $0.1$  ° C / año

### Descargar

[Hoja de datos](#)

[/col][[/row]

COTECNO