

SENSOR HUMEDAD ARENAS HUMIARC V3



Sensor para la medición de humedad en áridos / agregados, utilizando su tecnología digital por microondas, realiza la lectura en el flujo del material de forma continua durante la dosificación.

El medidor detecta las variaciones en los niveles de humedad permitiendo la automatización y corrección de Arenas / Agua en los procesos de hormigón.

El Software Humiarc permite la configuración, calibrado y diagnóstico de la sonda de humedad, además de una configuración idéntica para múltiples sensores o sensor de repuesto.

Disponemos de los siguientes modelos:

⇒ Humiarc-X, fabricado bajo envoltente de acero inoxidable.

⇒ Humiarc-P, fabricado bajo envoltente de acero inoxidable y recubierto en poliuretano que garantiza un mayor grado de protección y desgaste.

» Se puede conectar a cualquier equipo de control proporcionando al equipo dos salida analógicas 0-4/20mA y/o comunicación RS/485 y CAN optoacoplada.

MEDIDOR HUMEDAD HUMIARC

Sensor de humedad arenas con las siguientes características:

⇒ Rango de medición: 2-15%

⇒ 1 entrada digital de control/retención

⇒ 2 salidas analógica 0-4/20mA 16bits

⇒ Tensión de alimentación 24VDC

⇒ Tª de funcionamiento: de 0°C a 50°C

[/vc_column_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Ejemplos de Montajes " tab_id="1578081757463-286befcb-c479"]
[vc_gallery type="image_grid" images="90167,90166,90165"][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Sectores" tab_id="1578082151830-862c15c3-3132"]
[vc_column_text]**SECTORES DE ACTIVIDAD**

⇒ SECTOR ARENA Y ÁRIDOS

⇒ SECTOR CALES / YESOS

⇒ SECTOR MEDIOAMBIENTAL

⇒ SECTOR AGROALIMENTARIOS

⇒ SECTOR HORMIGÓN / PREFABRICADOS

⇒ SECTOR QUÍMICO

[/vc_column_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Complementos" tab_id="1578082196175-20585e7e-8ab0"]
[vc_column_text]**COMPLEMENTOS**

⇒ Soporte externo para tolva

⇒ Latiguillo de conexión de 4 metros

⇒ Conversor de señales RS-232/RS-422/485 carril DIN

⇒ Aislador galvánico de 3 vías, de señales analógicas 0-10V/0-10V

⇒ Fuente de alimentación 220VAC /24VDC, 0,5A

⇒ Indicador 0/4-20 mA

[/vc_column_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Software Moistcom" tab_id="1578082285950-cb74998a-7955"]
[vc_column_text]**COMPLEMENTOS**

⇒ Soporte externo para tolva

⇒ Latiguillo de conexión de 4 metros

⇒ Conversor de señales RS-232/RS-422/485 carril DIN

⇒ Aislador galvánico de 3 vías, de señales analógicas 0-10V/0-10V

⇒ Fuente de alimentación 220VAC /24VDC, 0,5A

⇒ Indicador 0/4-20 mA
[vc_column_text][vc_single_image image="90154"]
[/vc_tta_section][vc_tta_tabs][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Medidores de humedad](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL