






## SENSOR MODELO AM4I



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aerotransportado](#) |



## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del producto

El sensor AM4I es un transductor AE resistente en el aire de alta sensibilidad con una sensibilidad máxima de alrededor de 40 kHz. La respuesta de frecuencia estrecha reduce el ruido y aumenta la relación señal / ruido. El diseño de diafragma cerrado del sensor garantiza una alta sensibilidad y protege el elemento sensor del medio ambiente. El sensor tiene un preamplificador de 40 dB dentro de su cavidad. Se puede conectar a nuestros sistemas de adquisición de datos AE estándar al igual que nuestros otros sensores AE, utilizando alimentación phantom (donde la entrada de la fuente de alimentación y la señal de salida del sensor se combinan en el conductor central coaxial).

### Especificaciones y Detalles

[Hoja de datos del producto](#)



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO