


**SENSOR PT100/8, PT1000/8** 



**SKU:** N / A | Categorías: Sensor de temperatura del suelo |



# **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

### **Principales características:**

- \*Bajo costo
- \*Estanco
- \*Cable de 5 m como estándar
- \*Conexión de cuatro cables.

## **Especificaciones:**

- \*Precisión ± 0.15 deg.C (clase A)
- \*Se adapta a DIN 43760 (IEC 751)
- \*Rango de temperatura -40 a 60 ° C.
- \*Diámetro del cable 4.5 mm (PVC)
- \*Diámetro de la carcasa 8 mm
- \*Longitud de la carcasa 48 mm

## Descargar

Hoja de datos



# INFORMACIÓN ADICIONAL