



## SENSORES SERIE 03 - 50T



### Especificaciones

- Aleación de acero y estructura de doble columna , niquelado, soldadura sellada de arco
- Se aplica para todos los tipos de equipos electrónicos de pesaje como báscula electrónica de camiones y báscula de vías.

**SKU:** B-01-15-13-0305 | **Categorías:** [Sensores](#) |



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Rango de pesaje (T)	Precisión
B-01-15-13-0301	BellSenSe-10	10t	C3
B-01-15-13-0302	BellSenSe-20	20t	C3
B-01-15-13-0303	BellSenSe-25	25t	C3
B-01-15-13-0304	BellSenSe-30	30t	C3
B-01-15-13-0305	BellSenSe-50	50t	C3

COTECHNO



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO