



## SENSORES SERIE 04 - 20T



**SKU:** B-01-15-13-0402 | **Categorías:** [Sensores](#) |

COTECHNO



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Sensores serie 04

#### Especificaciones

- Acero inoxidable, soldadura sellada Contra rayo 10000V, se recupera automáticamente
- Se aplica para escala de plataforma electrónica, la línea de inspección de vehículos, las escalas de hopper y otros tipos de equipos de pesaje electrónico

#### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Rango de pesaje	Precisión
B-01-15-13-0401	BellSenSeri-10	10t	C3
B-01-15-13-0402	BellSenSeri-20	20t	C3
B-01-15-13-0403	BellSenSeri-30	30t	C3
B-01-15-13-0404	BellSenSeri-40	40t	C3
B-01-15-13-0405	BellSenSeri-50	50t	C3



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO