

## SISTEMA COMPLETO DE SIERRA DE PARED DE ALTO CICLO



Capacidad de la cuchilla de 86"



### Desarrollado por P2 ® Tecnología

- Imanes permanentes integrados
- Reducción de las revoluciones del motor para mayor fiabilidad y bajo mantenimiento.
- Alto nivel de rendimiento de corte de eficiencia

### Montaje rápido

- Las bridas de la cuchilla de montaje rápido facilitan la extracción de la cuchilla
- Hoja de arranque máxima de hasta 40" sin estar en el corte
- Alimentación con sistema de accionamiento de tornillo sin fin
- Autobloqueante, sin necesidad de freno
- Sellos mejorados

### 2 asas

- Desconexión rápida con 2 manijas para una extracción rápida y configuración de caja de engranajes de 2 etapas
- La mayor gama de  $\varnothing$  en la industria (  $\varnothing$  32" a 86")
- Embrague de seguridad frente a la caja de cambios para una mejor protección
- Palanca de reenganche simple en caso de atascos de cuchillas.

### Especificaciones:

#### ESPADA

- Profundidad máxima de corte 39"
- Capacidad máxima de la cuchilla 86"

- El tamaño de la hoja de más de 60" de diámetro requiere un sistema de brida de 60 mm (incluido con el paquete)
- Tamaño máximo de la hoja de arranque 40"
- Brida de liberación rápida del soporte de la cuchilla

#### **DISEÑO**

- El brazo giratorio infinitamente ajustable gira 360 °
- 2 asas de transporte con función de bloqueo

#### **MOTOR**

- Motor de alta frecuencia refrigerado por agua con caja de cambios de 2 velocidades
- Salida a 63 amp. 26 kW, 35 hp.

#### **POWER PACK / INVERSOR ENTRADA**

- Voltaje 460 voltios
- Frecuencia 50Hz / 60 Hz
- Frecuencia de salida 400 Hz

#### **PESO**

- Sierra de pared WSE2226 que incluye motores de alimentación, sin motor de la cuchilla de transmisión principal de 66 lbs.
- Motor eléctrico de la cuchilla principal solo desmontable 53 lbs.

#### **GENERADOR MÍNIMO**

REQUISITO DE TAMAÑO 50kW

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sierra De Pared](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL