

SISTEMA DE FILTRACIÓN WATERVAC 200-MB



Características

• Ahorre tiempo

Una bomba de líquido incorporada puede transferir el líquido filtrado directamente a los desechos, ahorrando tiempo al simplificar el proceso de filtración.

• Ahorre 70% de espacio en el banco

Integra la bomba de líquido y el soporte del filtro en un instrumento, sin necesidad de botella de residuos y tubos de conexión, lo cual es necesario para la bomba de aire tradicional.

• Cumplimiento con ISO 8199

Aspiradora de agua 200 cumple con la normativa ISO 8199 y es ideal para la filtración de muestras microbiológicas. (* ISO8199: Calidad del agua - Guía general para exámenes microbiológicos por cultivo)

SKU: N / A | Categorías: Sistema de Filtración WaterVac |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Versátil

• El adaptador de embudo reemplazable lo hace compatible con varios tipos de portafiltros.

Certificación internacional:

- Certificación CE
- Clase de protección IP 41
- Certificación RoHS

Aplicaciones:

- Prueba microbiológica por técnica de filtro de membrana
- Prueba de sólidos suspendidos para monitoreo de agua
- Filtración general sin recoger filtrado

Especificación:

- Voltaje de entrada: DC24V, 1.8A
- Máx. vacío: 313 mbar / 31.3 kPa /20.7 inHg
- Máx. caudal de líquido: 4.5 L / min
- Motor: motor de CC sin escobillas de 60W
- Nivel de ruido: 60 dB.
- Lengüeta de la manguera: ID8 (5/16 pulgadas)
- Adaptador: Spin-Lock
- Contacto del material con el filtrado: Acero inoxidable, FKM, silicona, PP, PPS
- Dimensión (LxWxH): 21.4 x 18.3 x 26.4 cm

Información de pedido

- **190220-01** (02) Aspiradora de agua 200-MB, sistema de filtración al vacío con adaptador de embudo Balancín SF, adaptador AC100-240V, enchufe de EE. UU. (Enchufe de la UE)
- **190221-01** (02) Aspiradora de agua <u>201-MB</u>, sistema de filtración al vacío con adaptador de embudo Balancín SF, embudo de SF de 100 ml, adaptador AC100-240V, enchufe de EE. UU. (enchufe de la UE)
- 180100-01 SF, embudo de acero inoxidable de 100 ml
- 180100-03 SF, embudo de acero inoxidable de 300 ml
- 180100-05 SF, Embudo de acero inoxidable de 500 ml
- 180100-11 Cubierta de acero inoxidable para embudo SF 100 ml
- 180100-13 Cubierta de acero inoxidable para embudo SF 300/500 ml

Descargas

Descargar PDF

Videos



INFORMACIÓN ADICIONAL