

SISTEMA DE MEDICIÓN DE CAUDAL CON REGISTRADOR DE DATOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Medición de Flujo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de Medición de Caudal con Registrador de Datos

Información del producto:

Un dispositivo compacto y fácil de manejar para la determinación del caudal en mangueras, como para pruebas de bombas en aguas subterráneas. El medidor de flujo del impulsor de 2 a 48 l/min se combina con un registrador de datos de un solo canal para registrar el caudal en el intervalo de medición seleccionado. El registro de datos comienza automáticamente tan pronto como se registra un flujo. El valor del intervalo de medición anterior se puede leer directamente en la pantalla del registrador de datos.

El registro de datos comienza automáticamente tan pronto como se registra un flujo. El valor del intervalo de medición anterior se puede leer directamente en la pantalla del registrador de datos.

El registrador de datos en miniatura se suministra con un software de Windows para la configuración y la interrogación de datos, así como un cable de conexión de 1 m para la computadora. El sistema de medición y las mangueras se conectan entre sí mediante acoplamientos rápidos. Esto hace que el medidor sea fácil de instalar y se puede aplicar a diferentes mangueras sin ningún problema.

Debido a su pequeño tamaño, es fácilmente transportable y con la clase de protección IP65 también es adecuado para uso en exteriores.

Ventajas

- Fácil de usar e instalar.
- Transportable.
- También adecuado para uso en exteriores.

Especificaciones Técnicas:



Detalles de pedido:

Art.-Nr.: 193000 Sistema de medición de caudal con registrador de datos.

Descargas:



[UGT Produktkatalog](#)



[UGT Product Catalog](#)

COTECNO