

## SÓLO TAPA SUPERIOR DE 150 MM, ALUMINIO ANODIZADO



**SKU:** HM-4199.150T | **Categorías:** [Accesorios del sistema triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de productos

| Imagen                                                                             | Descripción                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | HM-4199.35T<br>Celda triaxial, 35mm Top Cap/Base Set, aluminio anodizado              |
|    | HM-4199.14T<br>Celda triaxial, tapa superior de 1.4" solamente, aluminio anodizado    |
|    | HM-4199.38T<br>Celda triaxial, tapa superior de 38 mm solamente, aluminio anodizado   |
|    | HM-4199.15T<br>Celda triaxial, tapa superior de 1.5 "solamente, aluminio anodizado    |
|  | HM-4199.50T<br>Celda triaxial, tapa superior de 50 mm solamente, aluminio anodizado   |
|  | HM-4199.20T<br>Celda triaxial, tapa superior de 2.0 "solamente, aluminio anodizado    |
|  | HM-4199.70T<br>Celda triaxial, tapa superior de 70 mm solamente, aluminio anodizado   |
|  | HM-4199.28T<br>Celda triaxial, tapa superior de 2.8" solamente, aluminio anodizado    |
|  | HM-4199.100T<br>Celda triaxial, tapa superior de 100 mm solamente, aluminio anodizado |
|  | HM-4199.40T<br>Celda triaxial, tapa superior de 4.0 "solamente, aluminio anodizado    |
|  | HM-4199.150T<br>150mm Top Cap solamente, aluminio anodizado                           |
|  | HM-4199.60T<br>Celda triaxial, tapa superior de 6.0 "solamente, aluminio anodizado    |

### **Solo tapa superior triaxial, aluminio anodizado**

Tapa superior completa que incluye tornillos y juntas tóricas. Tamaño del pedido necesario por tamaño de muestra.

### **Literatura**

Manuales, hojas de datos y hojas de datos de seguridad

[Manuales](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO