

SONDAS DE TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN EXPONENCIALES, 55 KHZ (1 PAR)



Sondas de transmisión/recepción exponencial, 150 kHz (1 par) para utilizar con el comprobador de velocidad de impulsos ultrasónicos HC-6390.

SKU: HC-6390.1 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HC-6390.1

Sondas de transmisión/recepción exponencial, 150 kHz (1 par)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO