

SOPORTE PARA MANÓMETRO (DOBLE) DE MONTAJE EN PARED - HM-5860




Soporte de tubo de manómetro doble

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D5856](#), [ASTM D2434](#)

Configuración económica del tubo del manómetro para su uso con celdas de cabezal constante. Dos tubos acrílicos con válvulas montadas sobre riel de aluminio, con escala para monitorear los volúmenes de flujo. La escala mide 100 cm de largo con graduaciones en cm y mm. Cada tubo tiene su propia válvula para permitir la realización de dos pruebas. Elija un soporte de pared o independiente. Incluye tubería.

SKU: HM-5860 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Manómetro de presión diferencial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HM-5860

Soporte para manómetro (doble) de montaje en pared

HM-5861

Soporte para manómetro (doble) independiente

Código del Producto

HM-5860

COTECNO

COTECNO