

SOPORTE PARA POTENCIÓMETRO



SKU: N / A | Categorías: <u>Humboldt</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de productos

Imagen	Descripción
	HM-5000BR Soporte universal de potenciómetro lineal
B	HM-4178BRT Soporte de montaje LSCT CBR
	HM-2310BR Soporte de transductor para usar con Humboldt HM-2315
No.	HM-4193BR Soporte de montaje LSCT para pruebas triaxiales
0	HM-2305BRT Soporte de transductor de deformación para transductor HM-2305.10
	H-1327B Soporte LVDT

Soportes de montaje del transductor

Admite los siguientes estándares: <u>ASTM D4219</u>, <u>ASTM D7181</u>, <u>ASTM D2850</u>, <u>ASTM D2166</u>, <u>ASTM D1883</u>, <u>ASTM D4767</u>, <u>ASTM D2435</u>, <u>ASTM D4546</u>, <u>ASTM D5333</u>

Estos soportes para transductores están diseñados para aplicaciones, máquinas y transductores específicos. Utilice el soporte correcto para su aplicación de prueba en particular.

Estándares

- ASTM D4219
- ASTM D7181
- ASTM D2850
- ASTM D2166
- ASTM D1883
- ASTM D4767
- ASTM D2435
- ASTM D4546
- ASTM D5333



INFORMACIÓN ADICIONAL