

## SPECTRAL 250



- Trituradora de superficie de sobremesa para preparación espectroscópica de muestras de aceros y hierros, construcción sin vibraciones, carcasa de acero robusta, potente motor de 1,1 kW, disco de trabajo de 250 mm de diámetro, con velocidad de rotación de 2800 rpm, parada rápida del disco giratorio, succión creada por un diseño especial que retiene el papel abrasivo en el disco (no es necesario pegarlo ni fijarlo), disco cubierto hasta la mitad por una tapa que permite esmerilar solo en un segmento, trampa de chispas, caja de polvo y salida estándar para el extractor, fácil de limpiar y listo para operación.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Preparación De Muestras Para Espectroscopia](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones técnicas

N ° de pedido	80 06
N ° De Modelo	250
Número de estaciones	1
Diámetro de la rueda, mm	250
Velocidad de la rueda, rpm	2800
Potencia del motor, kW	1.1
Exprimidor de polvo	Si
Ajuste de papel	Vacío
Dimensiones, WxDxH, (cm)	35 x 45 x 33
Peso (kg)	40

### Accesorios

#### Porta muestras para SPECTRAL 250/350

GR 1804	Portamuestras para probetas redondas, tipo magnético.
GR 1805	Portamuestras para probetas redondas, tipo mecánico.

### Consumibles

#### Discos de pulir de papel para SPECTRAL 250 (20 piezas por paquete)

DEMPAX-S 37-040-060-22	Disco Ø250, Grano P 60, Corindón, uso general, materiales blandos de dureza media
DEMPAX-SZ 36-040-060-22	Disco Ø250, Grano P 60, Óxido de circonio, larga vida útil, materiales duros

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO