

## TALADRO SACANÚCLEOS, ELÉCTRICO, MILWAUKEE, 115V 60HZ



**SKU:** HR-2500 | **Categorías:** [Calidad de la carretera](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de producto



#### HR-2500

Taladro de núcleo, Taladro de núcleo eléctrico, Eléctrico 120V 60Hz



#### HR-2500.4F

Taladro de núcleo, Taladro de núcleo eléctrico, Eléctrico 230V 50/60Hz

### Taladro de núcleo eléctrico

Este taladro de núcleo proporciona un sistema flexible y multipropósito de perforación de pernos de vacío/anclaje. Se puede utilizar para casi todas las aplicaciones que involucran colocaciones de pisos, paredes y techos, así como lugares difíciles de alcanzar. Incluye un motor de servicio pesado de dos velocidades (350-900 RPM), 3.5 HP y 20 amperios, caja de interruptores impermeable, giro de agua incorporado, bomba de vacío sin aceite de servicio continuo, filtro, manguera, conexiones rápidas y tiene una capacidad de diámetro de bits de 12 pulgadas. Las ruedas de 6" del taladro proporcionan una fácil maniobra y su base de 10" (254 mm) de ancho es un anclaje de almohadilla de vacío con más de 1000 libras de fuerza de vacío que agarra sólidamente la superficie de perforación en cuestión de segundos, lo que lo convierte en el soporte de perforación ideal para pisos, paredes, techos y pavimento. Requiere suministro de agua, si no hay ninguno disponible, ordene el tanque de presión de agua portátil HR-2516 por separado.

#### Características técnicas

Requiere suministro de agua, si no hay ninguno disponible, ordene el tanque de presión de agua portátil HR-2516 por separado. Envío peso 85 lbs. (38.5kg)

#### El paquete estándar incluye:

- Motor de taladro eléctrico Milwaukee de 3,5 HP con caja de engranajes de 2 velocidades
- Giro de agua
- Soporte de taladro con combinación de almohadilla de vacío / base de perno de anclaje
- Ruedas de goma grandes (6")

#### Especificaciones:

Caballos de fuerza: 3.5

Motor: voltios/amperios: 115/20 Ciclo: 50/60

Bit Capacidad: 12" Capacidad de la barrena: NA

Dimensiones de la columna: 2.5" x 35" Recorrido del carro:

22"

#### HR-2500

**Caballos de fuerza**

**3.5**

Motor: voltios/amperios	115/20
Ciclo	50/60
Capacidad de bits	12"
Capacidad de barrena	NA
Dimensiones de columna	2.5" x 35"
Viajes en carruaje	22"

**Accesorios**

**HR-2515**

**Accesorios de perforación de núcleo, accesorio de perforación angular para HR-2500**

HR-2510

Accesorios de perforación de núcleo, varilla de extensión, 9" (229 mm)



HR-2514

Accesorios de taladro de núcleo, llave de correa, 18" (457 mm)



HR-2516

Accesorios de perforación de núcleo, tanque de presión de agua portátil

HR-2516

Accesorios de perforación de núcleo, tanque de presión de agua portátil



HR-2512

Accesorios de perforación de núcleo, aparador de borde de broca de diamante

HR-2513

Core Drill Accesorios, Rueda de repuesto para aparador de borde de broca de diamante

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO