


TAMICES OSCILANTES PARA ENSAYOS EN TERRENO -H-4391



SKU: H-4391 | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Tamices tipo roca](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para el análisis de tamices de agregados gruesos y otros materiales. Consiste en un marco cuadrado de 12 "(305 mm) con asas montadas en una caja colectora con balancines. Incluye 3" (76.1 mm), 2" (50.8 mm), 1.5" (38.1 mm), 1" (25.4 mm), .75" (190 mm), .5" (12,7 mm), .375" (9,51 mm) y No. 4 placas de malla metálica ASTM con aberturas cuadradas.

Las placas de malla más finas que la malla n. ° 20 no se recomiendan para esta unidad. Las pantallas se mantienen en su lugar con dos dispositivos de bloqueo en lados opuestos. Todas las pantallas se pueden sujetar al marco para su transporte o almacenamiento. DO 15.25 x 12.25 "x 10" (387 x 311 x 354 mm).

- [Accesorios](#)



H-4391.004

Malla de alambre No. 4 (100m)



H-4391.008

Malla de alambre No. 8 (90mm)



H-4391.010

Malla de alambre No. 10 (75mm)



H-4391.012

Malla de alambre No.12 (63mm)



H-4391.020

Malla de alambre No.20 (50mm)



H-4391.250

Malla de alambre 0.25" (37.5mm)



H-4391.312

Malla de alambre 0.2625" (31.5mm)



H-4391.375

Malla de alambre 0.375" (25.0mm)



H-4391.438

Malla de alambre 0.4875" (22.4mm)



H-4391.500

Malla de alambre 0.5" (19.0mm)



H-4391.625

Malla de alambre 0.625" (16.0mm)



H-4391.750

Malla de alambre 0.750" (12.5mm)



H-4391.1000

Malla de alambre 1" (9.5mm)



H-4391.1250

Malla de alambre 1.25" (6.3mm)



H-4391.1500

Malla de alambre 1.5" (5.60mm)



H-4391.2500

Malla de alambre 2.5" (2.36mm)



H-4391.3500

Malla de alambre 3.5" (2.00mm)



H-4391.4000

Malla de alambre 4" (1.70mm)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO