

TAMIZ ESTANDAR DE 3" DE DIAMETRO, 230" (0.063 MM) DE MALLA INOXIDABLE CON MARCO DE LATON Y 1" DE PROFUNDIDAD



Los tamices de Humboldt son de la mas alta calidad para asegurar un ajuste consistente, especificaciones precisas y una construccion duradera. Todos nuestros tamices cumplen con las normas ASTM E11 y AASHTO M92; y, reciben numeros de serie individuales para su trazabilidad. Los tamices certificados tambien estan disponibles como opcion.

SKU: N / A | **Categorías:** [Tamices ASTM](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Codigo del Producto

H-3913FS230

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre del tamiz	No. 230 (63μ)
Diametro del tamiz (pulgadas)	3
grado de certificación	No certificado

COTECNO