

TAMIZADORA CON CONTROLADOR DE FRECUENCIA - BELL-TAMFRECVAR0525



SKU: B-01-03-0014-0006 | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Especificaciones Generales](#)
- [Especificaciones Técnicas](#)
- [Accesorios](#)



La tamizadora imparte un movimiento circular al material que se está tamizando para que éste realice una lenta progresión sobre la superficie del tamiz. Son ideales para aplicaciones pesadas cuando hay que analizar muestras pesadas o de gran tamaño.

Están equipados con una fuente de energía dinámica que garantiza que se imparta la vibración adecuada a los tamices y a la muestra para realizar ensayos rápidos, precisos y reproducibles. El movimiento vertical es fijo para garantizar que la muestra pase el máximo tiempo en la superficie del tamiz. La acción vibratoria única también ayuda a mantener las aberturas limpias y libres de atascos.

El agitador está equipado con un dispositivo de sujeción muy eficaz que garantiza que los tamices se mantengan firmes sin apretarlos en exceso y permite retirarlos y sustituirlos rápidamente.

El agitador está equipado con un temporizador digital que puede preajustarse para cualquier duración hasta 99 minutos.

Hay diferentes modelos disponibles en función de los diámetros de los tamices. Los kits de tamizado en húmedo de los tamaños adecuados pueden utilizarse con este agitador. Las series Bell-TamFrecVar0515, Bell-TamFrecVar0520, Bell-TamFrecVar0525 tienen la propiedad adicional de ajuste/control de frecuencia. La cabina de reducción de ruido debe pedirse por separado.

Codigo Cotecno	Codigo SKU	Nombre del Producto	Diametro de Tamiz (mm)	Dimensiones(WxDxH)(mm)	Peso(kg)	Voltaje
Bell-TamTemp0500	B-01-03-0014-0000	Tamizadora	Ø200/Ø300	510x510x370	24	220V
		con				50Hz
		Temporizador				1ph
Bell-TamTemp0500-60	B-01-03-0014-0001	Tamizadora	Ø200/Ø300	510x510x370	30	220V
		con				60Hz
		Temporizador				1ph
Bell-TamTemp0505	B-01-03-0014-0002	Tamizadora	Ø200/Ø300/Ø400	610x610x370	40	220V
		con				50Hz
		Temporizador				1ph
Bell-TamTemp0505-60	B-01-03-0014-0003	Tamizadora	Ø200/Ø300/Ø400	610x610x370	45	220V
		con				60Hz
		Temporizador				1ph
Bell-TamTemp0510	B-01-03-0014-0004	Tamizadora	Ø200/Ø300/Ø400/Ø450	710x710x370	45	220V
		con				50Hz
		Temporizador				1ph
Bell-TamTemp0510-60	B-01-03-0014-0005	Tamizadora	Ø200/Ø300/Ø400/Ø450	710x710x370	50	220V
		con				60Hz
		Temporizador				1ph
Bell-TamFrecVar0515	B-01-03-0014-0006	Tamizadora con	Ø200/Ø300	510x510x370	24	220V
		Controlador de Frecuencia				50-60Hz
		Temporizador				1ph
Bell-TamFrecVar0520	B-01-03-0014-0007	Tamizadora con	Ø200/Ø300/Ø400	610x610x370	40	220V
		Controlador de Frecuencia				50-60Hz
		Temporizador				1ph
Bell-TamFrecVar0525	B-01-03-0014-0008	Tamizadora con	Ø200/Ø300/Ø400/Ø450	710x710x370	45	220V
		Controlador de Frecuencia				50-60Hz
		Temporizador				1ph

Diámetro del Tamiz	200mm	300mm	400mm	450mm
Capacidad (Tamices),15	15 piezas	10 piezas	7 piezas	7 piezas
Accesorio	más la tapa y el receptor	más la tapa y el receptor	más la tapa y el receptor	más la tapa y el receptor

Nombre del Producto

Cabina reductora de ruido para HR-G0500 & HR-G0515 Series

Cabina reductora de ruido para HR-G0505 & HR-G0520 Series

Cabina reductora de ruido para HR-G0510 & HR-G0525 Series

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO