

TERMO / HIGRÓMETRO ESTACIONARIO PWT-421



PWT-421 mide la humedad relativa, la temperatura ambiente y determina el punto de rocío. La medición se lleva a cabo utilizando un sensor de humedad de alta clase incorporado desde la parte inferior dispositivo o conectado a él a través de un cable. Una gran pantalla retroiluminada facilita el trabajo. El dispositivo está calibrado de fábrica. PWT-421 le permite ajustar la humedad mediante relés (máximo y mínimo). Los valores de umbral son ingresados por el usuario. Fuente de alimentación a través de la fuente de alimentación de 12V. Garantía del producto polaco 24 meses.

Datos técnicos

Función	Humedad	Temperatura
Alcance	0 ÷ 100% RH	-40.0 ÷ 70.0 °(C)
Resolución de humedad relativa	0.1% HR	0.1 °(C)
Exactitud	10 ÷ 90% ± 2% RH fuera de este rango ± 4% hr	± 0.8 °(C)
El tiempo de respuesta del sensor RH: t₉₀	< 10s	< 8s
Histéresis	< 1% RH	-
Deriva a largo plazo	0.5% RH/año	-
Rango de temperatura. punto de rocío	-199.9 ÷ 70.0 °(C)	
Fuente de alimentación	fuente de alimentación 12V	
Dimensiones (mm)	L = 149, W = 82, H = 22	
Peso	180 g	

SKU: BELLPWT-421 | **Categorías:** [Controladores](#), [Serie 420](#) |

COTECNO