

## TERMÓMETRO / HIGRÓMETRO



### Características:

- Precio razonable, ligero y compacto.
- Basado en microprocesador para mediciones rápidas y precisas
- Visualización simultánea de humedad y temperatura
- Multifunciones: retención de datos, configuración de alarma máxima / mínima, grabación, alta y baja.
- Indicación de batería baja y apagado automático / manual
- Dimensión: 85 x 30 x 1200 mm
- Sensor: Condensador de polímero fino / RTD de 100 ohmios
- Poder: Batería DC 9V, vida útil 200 horas consecutivas

**SKU:** BELL-HT17 | **Categorías:** [Equipamiento ambiental](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

	RH	Temperatura
Rango	1 ~ 99.9% HR	-40 ~ 60°C (-40 ~ 140 °F)
Precisión	± 2.5% HR	± 0.3°C
Resolución	0.1%	0.1°C
Sensor	Condensador de polímero fino / RTD de 100 ohmios	
Poder	Batería DC 9V, vida útil 200 horas consecutivas	
Peso	165 g	
Dimensión	85 x 30 x 1200 mm	

### Accesorios / estándar

- Batería de 9V
- Estuche de tela
- Manual de instrucciones
- Caja

COTECNO