

## TH 110 SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA



Kimo's TH 110 mide humedad y temperatura de 5 a 95% HR y de 0 a 50 ° C.

Rango de medición de 5 a 95% HR y de 0 a 50 ° C (modelo ambiente) o de -20 a + 80 ° C (conducto o modelo remoto)

Salida de 0-10 V o salida de 4-20 mA

Con o sin pantalla LCD de 10 dígitos

Carcasa con sistema de montaje simplificado

Configuración del interruptor de software o DIP

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared



**SKU:** BELLTH 110 | **Categorías:** [Humedad](#), [Sensores](#), [Temperatura](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO