

TITULADOR POTENCIAL AUTOMÁTICO BELLTITPOTAUTO-5



Características:

- Gran pantalla LCD táctil.
- Titulación potencial, titulación de conductividad y titulación constante pueden lograrse a través de diferentes combinaciones de unidades
- Pre-almacenamiento con titulación de valor nominal preseleccionado, titulación en blanco o función de valoración manual y otros generados automáticamente del modo de titulación específico pueden ser programables.

SKU: BellTitPotAuto-5 | **Categorías:** [Titulador](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo		BellTitPotAuto-5	
Especificaciones			
Unidad de medida	Potencial (Estándar)	Rango de medición	±1999.0 mV, 0~14.00 pH
		Resolución	0.1mV, 0.01pH
		Precisión	±0.03%FS, ±0.01pH±1 bit
	Constante	Rango de medición	0~199.9 μA、0~19.99 μA、
			0~1.999 μA、0~0.199 μA
		Tensión de polarización	30mV,50mV,100mV
	Precisión	Control de titulación sensible: ±5%FS; Error de inspección de corriente polarizada: ±2.5%FS	
	Conductividad	Rango de medición	0.000μS/cm~199.9mS/cm
		Resolución	0.001μS/cm
		Precisión	±1.0%FS
	Temperatura	Rango de medición	-5.0~105.0 °C
		Resolución	0.1°C
		Precisión	±0.3°C±1 bit
	Sistema de titulación	Repetitividad del análisis de titulación	0.2%
		Precisión del volumen de titulación	10ml bureta: ±0.025ml; 20ml bureta: ±0.035ml
Resolución de la bureta		10ml bureta: 1/10000; 20ml bureta: 2/10000	
Velocidad suplementaria de la bureta		50±10s (Cuando la bureta es de escala completa)	
Pantalla táctil grande			
Dispositivo de control	LCD, Controlador de software de computadora		
Estabilidad		±0.3mV±1 bit/3h	
Sistema de agitación		Tecnología PWM (ajuste por software, bajo nivel de ruido)	
Interfaz de salida		RS232 (bi-direccional)	
Fuente de alimentación		AC110V/ 220V±10%, 50/60HZ	
Tamaño externo(W*D*H)		360*300*300mm	
Tamaño del paquete(W*D*H)		510*410*490mm	

Modelo**BellTitPotAuto-5**

Peso bruto

13kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO