

TRANSMISOR DE PRESIÓN DE MEMBRANA



SKU: B-01-04-04-1300 | **Categorías:** [transmisor de presión](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un sensor de presión de de membrana B-01-04-04-1300 con diseño compacto y cuerpo de acero inoxidable SS304 y diafragma SS316L, puede funcionar en un entorno sin causticidad, con salida de señal de 4-20 mA. La serie P300 se aplica ampliamente en la medición de presión para aviación, aeroespacial, automóvil, equipos de tratamiento médico, HVAC, etc.

Especificación

Producto	Transmisor de presión de membrana
Codigo del producto	B-01-04-04-1300
Modelo	BellTraPreMem-1300
Rango de medida	-0.1 ~ 0 a 0 ~ 40MPa
Resolución de indicación	0.5%
Temperatura ambiente	-10 ~ 85 °C
Señal de salida	Salida analógica 4-20ma
Tipo de presión	Presión manométrica; Presión absoluta

Medida mediana

Líquido; Gas; Aceite, etc.

Sobrecarga de presión

150% FS

Poder

DC24 (12-36V)

Introducción

B-01-04-04-13 Pantalla digital inteligente LED / LCD con transmisor de presión industrial de carcasa



COTECNO

COTECNO