

TRITURADORA VD (CHIPMUNK)



SKU: N / A | **Categorías:** [Bico braun international](#), [Trituradoras](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se obtiene una capacidad de trituración excepcional con un consumo de energía mínimo mediante el principio único de mordaza móvil. El extremo superior de la mandíbula se desplaza en una trayectoria circular impulsada por el eje excéntrico. El extremo inferior oscila a través de un arco corto descrito por la palanca. La acción de la mandíbula resultante es un movimiento hacia adelante y hacia abajo en relación con la mandíbula estacionaria que aplasta la muestra.

Los cojinetes de bronce pesado están sellados contra el polvo y la suciedad y están lubricados por copas de grasa, por lo que no se requieren herramientas especiales de engrase. Los cojinetes se pueden retirar por desgaste, después de un servicio prolongado, se pueden reemplazar fácilmente.

Especificaciones generales

- La limpieza de la trituradora de Chipmunk se realiza fácilmente. La mandíbula estacionaria se levanta fácilmente del marco para exponer completamente las partes internas para un cepillado completo. Al soltar la manija de bloqueo de leva, la mordaza se fija de forma segura en su posición.
- La abertura de descarga entre las mordazas se puede ajustar para controlar el tamaño de las partículas trituradas girando una rueda de mando en el costado de la trituradora. El mecanismo de ajuste consta de bloques de cuña accionados por un tornillo. Los bloques transmiten la fuerza de aplastante desde la mandíbula hasta el marco, aliviando toda tensión en el tornillo de ajuste.
- Capacidad de la mandíbula: 2 1/4 "x 3"
- Tipo de transmisión: Impulsado por correa en V
- RPM: 400
- Capacidad: 400 lbs. por hora

Modelos de Trituradoras

- Trituradora 241-34 VD (Chipmunk) (2 CV, 3 fases, 220/380/440 V)
- Trituradora 241-34S2 VD (Chipmunk) (2 CV, monofásico, 110 / 220v)
- Trituradora 241-34X3 VD (Chipmunk) (3 CV, trifásico, 220/440 v)
- 241-35 (sin motor)

Equipamiento Opcional

- Base del colector de polvo B-57
- STRT-02 (trifásico)
- STRT-02S (monofásico)
- STRT-03 (tres HP, tres PH)

Archivo Adjuntos

- [Manual de instrucciones de Trituradora VD \(Chipmunk\) \(PDF\)](#)
- [Hoja de diagrama de Trituradora VD \(Chipmunk\) \(PDF\)](#)

Folleto

- [Descargar el folleto del producto \(formato .pdf\)](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO