

## TURBIDÍMETRO ECONÓMICO DE SOBREMESA - MARCA BELLTRONIC



### Características:

- Pantalla LCD.
- Fácil de operar
- Amplio rango de medición
- De baja deriva y circuito integrado de alta precisión
- Con sistema de compensación de cromaticidad, para evitar el perturbador color de la muestra.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Turbidímetro](#) |

## VARIACIONES

| Imagen  | SKU               | Descripción                     |
|---|-------------------|---------------------------------|
|  | BellTurEcoBen-20S | Rango de medición (NTU) 0 ~ 20  |
|  | BellTurEcoBen-T1A | Rango de medición (NTU) 0 ~ 200 |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Modelo                  | BellTurEcoBen-20S     | BellTurEcoBen-T1A     |
| Mínimo principio        | Luz dispersa a 90 °   | Luz dispersa a 90 °   |
| Lectura mínima (NTU)    | 0.01                  | 0.1                   |
| Rango de medición (NTU) | 0 ~ 20                | 0 ~ 200               |
| Error básico (f.s)      | &Plusmn; 5%           | &Plusmn; 5%           |
| Repetibilidad           | &Le; 5%               | &Le; 5%               |
| Proyecto Zero (f.s)     | &Plusmn; 5% (0.1 NTU) | &Plusmn; 5% (0.2 NTU) |
| Fuente de alimentación  | 220/110 V 50/60Hz     | 220/110 V 50/60Hz     |
| Tamaño del embalaje     | 395*355*175mm         | 395*355*175mm         |
| Peso bruto              | 15 kg                 | 15 kg                 |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO