

TWINFILTER PLEATFLOW TH30-40-20S-V GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE



SKU: TH30-40-2OS-V | Categorías: Equipo Analitico |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TWINFILTER PLEATFLOW TH30-40-20S-V GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE

Part Number: TH30-40-2OS-V



Especificaciones

Marca	TwinFilter Pleatflow
Tamaño de los poros en μ	
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
medios de filtro	Glass fibre
Dimensiones / Pesos	
Longitud en pulgadas	40
longitud mm	1005
Diámetro interior pulgadas	1.1
Diámetro interior mm	28
Diámetro exterior pulgadas	Ø2.5
Diámetro exterior mm	Ø64



Ver PDF



INFORMACIÓN ADICIONAL