

## UNIVERSAL DURÓMETRO VERZUS 750U - INNOVATEST



**SKU:** 750U | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VERZUS 750U

#### DURÓMETRO UNIVERSAL

Este durómetro universal de ciclo cerrado está construido alrededor de un marco en C sólido como una roca.

La evaluación automática de la imagen óptica combinada con el software de operación intuitiva evita la influencia del operador en los resultados del ensayo. Ideal para talleres pequeños, propósitos educativos y para aquellos que quieren ser versátiles en la medición de la dureza con una mayor escala de automatización.



#### Aspectos destacados

**escalas:** Rockwell, Rockwell superficial, Brinell, Vickers, Knoop, Carbono, HVT, HBT

**carga de ensayo:** 1kgf - 250kgf

**camara:** 5 megapíxeles

**Objetivos:** 2.5X, 5X, 10X

**Sistema de aplicacion de carga:** Totalmente automático, celda de carga, circuito cerrado, Retroalimentación de carga

**Control:** Controlador Windows totalmente integrado, disco duro SSD, operador con Windows 10, software de flujo de trabajo avanzado IMPRESSIONS™ MT, incluye medición automática, teclado y ratón

**Pantalla:** Pantalla táctil industrial de 8.5"

**Software:** Múltiple USB, archivos CSV, lecturas individuales, reportes, impresora

**Iluminación:** LED ajustable, anillo de luces para iluminación de campo oscuro (opcional)

**Husillo:** Manual o motorizado. Abrazadera para proteger el indentador y fijar la pieza de trabajo al yunque o la mesa de trabajo

**Campo de pieza de trabajo.:** 315 mm (A) X 200 mm (P)

**Yunques:** Yunques, mesas de trabajo y accesorios según el catálogo en detalle

## INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[VERZUS 750U](#)

COTECNO