

UV-TRANSILUMINADOR



Características:

- Con puerto de operación para cortar el gel.
- No hay necesidad de habitación oscura, se puede utilizar para todo clima.
- Usa la lámpara ultravioleta del cuarzo del vidrio de filtro ULTRAVIOLETA, vida de servicio larga, uniforme ligero

SKU: BellTranUV-01 | **Categorías:** <u>Translluminador UV-buscador de venas</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo BellTranUV-01

Tamaño de transmisión(W*L) 200*150mm

Transmisión Longitud de onda UV 302nm

Reflectancia Longitud de onda UV 254, 365nm

Transmisión Energía de la lámpara UV 302nm(8W)

Reflectancia Lámpara UV Potencia 254nm(11W), 365nm(11W)

Tamaño externo(W*D*H)mm 435*295*490

Fuente de alimentación AC110/220V±10%, 50/60Hz

Tamaño del paquete(W*D*H)mm 550*490*630

Peso neto(kg) 18.5
Peso bruto(kg) 21.5



INFORMACIÓN ADICIONAL