

VACIO CORE VAC CV1900AV



**Temporizador electrónico innovador
1105 CFM - ¡El CFM de vacío más alto para succión masiva!**



CV1900AV Aspiradora - Parte # 5801900, Cat # 37624

- Motor de gasolina de Honda
- Temporizador electrónico para una limpieza confiable del filtro: dos filtros primarios que se limpian por pulsos cada 6 segundos con una carga invertida de aire comprimido; asegurando un vacío continuo.
- Diseñado para el contratista que requiere una gran cantidad de contención de polvo.
- La correa de perno fácil de usar hace que el vacío sea utilizable con cualquier tambor de 30 galones
- Las ruedas de alta resistencia permiten una fácil movilidad para el vertido y el transporte
- Ofrece una manguera de 5" que permite un mayor volumen de aire y dos entradas de manguera adicionales de 2" para herramientas más pequeñas
- Menos limpieza del filtro y adaptabilidad a todos los equipos cubiertos

Especificaciones:



Dimensiones:



Tabla de vacío:



**Compatible con OSHA con nuestro sistema First-Cut True Entry de First-Cut
Para uso en las sierras de entrada temprana de primer corte CC190PRO-EE**



SKU: N / A | **Categorías:** [Core Vac](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aspiradora HEPA con válvula automática para aplicaciones que requieren grandes cantidades de eliminación de polvo.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO