

VERTICAL MOLINO MULTI



Este equipo equilibra el rendimiento con la simplicidad, para proporcionar una solución que garantiza un alto rendimiento pero es fácil de operar, limpiar y mantener.

SKU: N / A | **Categorías:** [Modelo de reducción de tamaño y fresado de I + D](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad de la tolva de carga (kg)
	B-01-24-13-01-0101	2	
	B-01-24-13-01-0102	5	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pantalla de alta tecnología Multi Mill es extremadamente confiable, perfecto incluso para los requisitos de procesamiento más exigentes en I + D.

Especificaciones técnicas

Código Del Producto	B-01-24-13-01-0101	B-01-24-13-01-0102
Modelo	BellMulMilVer-100	BellMulMilVer-150
Capacidad de salida	100 G to 70 Kg / HR	50 g to 200 kg/hr
Capacidad de la tolva de carga (kg)	2 Kg.	5 kg.
Diámetro de la asamblea del rotor	150 MM Dia.	250 mm dia.
Motor	1 HP / 3 fase	2 hp / 3 fase
Accionamiento variable AC	1 HP	2 HP
Tamaño de partícula mínimo alcanzable	Aproximadamente 150 micrones.	Aproximadamente 150 micrones.
Nivel de ruido (db)	<75db	<75db
Voltaje de suministro	110V / 220V, 1 PH, or 220 / 415, 3 PH, 50/60 HZ.	110V / 220V, 1 PH, or 220 / 415, 3 PH, 50/60 HZ.
Rango de velocidad del rotor	Mínimo 10 RPM y Máx. 2850 RPM Variable	Mínimo 10 RPM y Máx. 2850 RPM Variable
Batidores	12 hojas de cuchillo y 2 hojas de raspador.	12 hojas de cuchillo y 2 hojas de raspador.
Material de construcción	Pieza de contacto - SS 316 Pieza sin contacto - SS 304	Pieza de contacto - SS 316 Pieza sin contacto - SS 304
Acabado de superficie	Pieza de contacto interior - Acabado de espejo - RA 0,10 micras Exterior - Acabado mate - Grano RA 150 (1,06 micras)	Pieza de contacto interior - Acabado de espejo - RA 0,10 micras Exterior - Acabado mate - Grano RA 150 (1,06 micras)
Juntas tóricas, sellos y juntas	Según GMP - Tipo de silicona de grado alimenticio	Según GMP - Tipo de silicona de grado alimenticio
Tamaños de malla perforada SS 316 disponibles [Diámetro de los agujeros en mm]	[a] 0.5, 1.0, 1.5 [b] 2, 3, 4, 5, 6 [c] 7,8	[a] 0.5, 1.0, 1.5 [b] 2, 3, 4, 5, 6 [c] 7,8
Peso neto (kg)	74 Kg	126 Kg
Peso bruto (kg)	100 Kg	150 Kg
Dimensiones de la máquina - MM 805 x 440 x 965 altura		-----

Características sobresalientes

- El interruptor retráctil puede cambiar la dirección de los batidores de un cuchillo a un impetuoso hacia adelante y viceversa.
- Todas las piezas se pueden desmontar y limpiar fácil y rápidamente.
- La máquina está diseñada para un funcionamiento continuo.
- Ruedas provistas para movilidad.

- Pantalla cilíndrica para mayor rendimiento.
- Electricidad ignífuga se puede proporcionar a un costo adicional.
- Batidores y cuchillas raspadoras de calidad

Aplicaciones

- Multimill es ampliamente utilizado para granulación húmeda y seca, pulverización, etc., en productos farmacéuticos, cosméticos químicos, colorantes cerámicos, productos alimenticios, etc.
- También encuentra aplicación en pesticidas, fertilizantes, especias, detergentes, insecticidas, plásticos y resinas industriales.

Descripción

La unidad consta de una tolva de carga de calidad, una cámara de procesamiento con conjunto de batidores, motor, interruptor reversible, palanca de paso de cuatro velocidades, pantalla adecuada con pilar montado en la plataforma base, con ruedas pesadas

COTECNO