

VISCOSÍMETRO DIGITAL BELLVISC DIG-100



MODELO: BellViscDig-100

SKU: B-01-01-08-18-0001 | **Categorías:** [Viscosimetro Digital](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capacidad de suministro: Suministro directo de fábrica

Características:

- Pantalla LCD
- El viscosímetro BellViscDig-100 se aplica especialmente a muestras como pintura, revestimiento, etc.
- Circuito de control central: MCU de 16 bits.
- Puede mostrar de forma reciclada las unidades de KU, gm y cP.

	Modelo	BellViscDig-100
Rango de medida		40~141 KU 32~1099g 27~5274cP
Precisión de la medición		±1%(FS)(Fluido newtoniano)
Repetibilidad		±0.5%(FS)(Fluido newtoniano)
Velocidad de rotación		200 rpm
Fuente de alimentación		CA 100-240 V, 50/60 Hz
Tamaño del paquete (mm)		400*350*360
Peso bruto (kg)		10

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO