

WEKA DK13 - MOTOR DE PERFORACIÓN DE MANO



3" Capacidad de Broca / Perforación Eléctrica Húmeda o Seca

Características y ventajas:

- Interruptor de protección de sobrecarga térmica
- Mango lateral para estabilidad
- Puerto de polvo y conexión de agua para extracción de muestras húmedas o secas
- Husillo de 5/8" - 11 o 1.250" - 7
- Tres velocidades para brocas de hasta 3" (6" montada)
- Incluye estuche y llave
- Dos burbujas niveladoras para un núcleo preciso
- Puede usarse en M-3 y M-4
- Incluye: estuche de transporte moldeado de plástico, asa lateral, 1/2 pulg. BSP macho a 5 / 8-11 adaptador macho, llave

SKU: N / A | **Categorías:** [Motores De Perforación](#) |

COTECNO