

WEKA DK16 - MOTOR DE PERFORACIÓN DE MANO



Capacidad de broca de 3" / Sistema de sobrecarga electrónico

Características y ventajas:

- Sistema electrónico de sobrecarga
- Dos burbujas niveladoras para un núcleo preciso
- Mango lateral para estabilidad
- Conexión de agua solo para tubería húmeda
- Husillo 5 / 8-11 o 1.250-7 • Tres velocidades para brocas de hasta 3"
- Dos nivelaciones burbujas para una extracción precisa
- Incluye: estuche de plástico moldeado, asa lateral, macho BSP de 1/2" a 5 / 8-11 adaptador macho, llave

SKU: N / A | **Categorías:** [Motores De Perforación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

COTECNO