

WSP-12V-5 (TORNADO)



Bomba sumergible de plástico de 12 voltios.

Esta bomba es capaz de bombear hasta 100 pies desde el nivel del suelo simplemente conectándolo a una batería de 12 voltios. Su diseño confiable es adecuado para muestreo continuo y purga de pozos de agua subterránea.

USO CON: PA-10800 (Controlador de muestreo de bajo flujo)

características

- Puede operar en condiciones difíciles y mayor turbidez
- Corre continuamente en agua sin la necesidad de un enfriamiento
- El exterior elegante minimiza los problemas de mantenimiento.
- Muy confiable y económico
- 400 horas de vida útil del motor

[/vc_column_text][vc_column_text]

Válvula de retención sin retorno (opcional)

*Accesorio de ajuste superior utilizado para evitar el flujo de retorno del agua cuando el técnico apaga la bomba

*Ideal para muestreo de bajo flujo

*Usado con bombas de plástico de ingeniería estándar y de alto rendimiento



WSP-12V-5 ESPECIFICACIONES DE TORNADO

[/vc_column_text][vc_table][14px]Dimensiones,[14px]longitud%2027%20%22%2C%20di%C3%A1metro%201.82%22|[14px]Capacidad%20m%C3%A1xima%20de%20elevaci%C3%B3n,[14px]100%20pies%20(30%20m)|[14px]El%20consumo%20de%20energ%C3%ADa,[14px]210%20vatios%20(m%C3%A1x.)|[14px]Voltaje%20de%20entrada,[14px]12-15%20voltios%20DC|[14px]M%C3%A1xima%20salida%20de%20amplificador,[14px]14%20amperios|[14px]Usar%20con,[14px]PA-10800%20opcional%20(controlador%20de%20muestreo%20de%20bajo%20flujo)|[14px]Suministrado%20con,[14px]110%20pies%20de%20cable%20resistente%20de%20calibre%2010%2C%20enchufes%20Anderson%20y%20abrazaderas%20de%20bater%C3%ADa|[14px]Tubo%20requerido,[14px]IDPE%20de%203%2F8%20%22o%201%2F2%22%20LDPE|[14px]Ciclo%20de%20trabajo,[14px]Continuo|[14px]Materiales%20de%20construcci%C3%B3n,[14px]-%20ABS%0A-%20Poly%20Acetal%20(POM)%0A-%20Acero%20inoxidable%0A-%20PVC%0A-%20Nitrilo%20*%20sin%20PFAS%2C%20PFOS%20o%20PFOA[/vc_table][vc_column_text]

Profundidad de rendimiento



[/vc_column_text][/vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Bombas de rendimiento estándar](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO