

WSP-19V-2 (MEGA-TYPHOON)



Bomba sumergible de plástico de ingeniería de 19 voltios

Esta bomba es capaz de bombear hasta 80 pies desde el nivel del suelo simplemente conectándola al PA-10600 (controlador Power Booster 1) o PA-10650 (bajo flujo con controlador Power Booster 1), luego conectando el cocodrilo positivo y negativo del controlador abrazaderas a la batería de 12 voltios.

Su diseño confiable es adecuado para muestreo continuo y purga de pozos de agua subterránea.

USO CON: PA-10600 (Controlador Power Booster 1) o PA-10650 (Flujo bajo con controlador Power Booster 1)

CARACTERÍSTICAS

- *Puede operar en condiciones difíciles y mayor turbidez
- *Corre continuamente en agua sin la necesidad de un enfriamiento
- *El elegante exterior minimiza los problemas de mantenimiento.
- *Muy confiable y económico
- *400 horas de vida útil del motor
- *PFAS, PFOS y PFOA gratis



Válvula de retención sin retorno (opcional)

- *Accesorio de ajuste superior utilizado para evitar el flujo de retorno del agua cuando el técnico apaga la bomba
- *Ideal para muestreo de bajo flujo
- *Usado con bombas de plástico de ingeniería estándar y de alto rendimiento



WSP-19V-2 MEGA-TYPHOON

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	1 metro x 1.82 pulgadas
Capacidad	80 pies (24.4 metros)
Consumo de energía	270 vatios (1 x 110V)
Voltaje de entrada	12-15 voltios DC
Salida de amplificador	18.2 amperios
Usar con	Controlador PA-10600 (Power Booster 1) o PA-10650 (Flujo bajo con Power Booster 1)
Suministrado con	90 pies de cable de calibre 12 resistente y conector amarillo
Tubo requerido	IDPE 203 2F8 22 o 201 2F2 22 LDPE
Ciclo de trabajo	Continuo
Materiales	ABS, Polyacetal (POM), Acero inoxidable, PVC, Nitrilo
PFAS, PFOS, PFOA	Sin

Profundidad de rendimiento



SKU: N / A | **Categorías:** [Bombas de alto rendimiento](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO