

## WSP-24V-3 (TSUNAMI)



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]

### Bomba sumergible de plástico de 24 voltios.

Esta bomba es capaz de bombear hasta 100 pies desde el nivel del suelo simplemente conectándola al PA-10700 (controlador Power Booster 2) o PA-10750 (bajo flujo con controlador Power Booster 2), luego conectando el cocodrilo positivo y negativo del controlador abrazaderas a la batería de 12 voltios.

Su diseño confiable es adecuado para muestreo continuo y purga de pozos de agua subterránea.

USE CON: PA-10700 (Controlador Power Booster 2) o PA-10750 (Bajo flujo con Controlador Power Booster 2)

### CARACTERÍSTICAS

- \*puede operar en condiciones difíciles y mayor turbidez
- \*corre continuamente en agua sin la necesidad de un enfriamiento
- \*El elegante exterior minimiza los problemas de mantenimiento.
- \*muy confiable y económico
- \*400 horas de vida útil del motor
- \*PFAS, PFOS y PFOA gratis



### Válvula de retención sin retorno (opcional)

- \*Accesorio de ajuste superior utilizado para evitar el flujo de retorno del agua cuando el técnico apaga la bomba
- \*Ideal para muestreo de bajo flujo
- \*Usado con bombas de plástico de ingeniería estándar y de alto rendimiento



### WSP-24V-3 ESPECIFICACIONES DE TSUNAMI

[vc\_column\_text][vc\_table]Dimensiones, longitud%2017%20%22%2C%20di%C3%A1metro%201.82%22|Capacidad%20m%C3%A1xima%20de%20elevaci%C3%B3n, 100%20pies%20(30.5m)|El%20consumo%20de%20energ%C3%ADa, 270%20vatios%20(m%C3%A1ximo)|Voltaje%20de%20entrada, 12-15%20voltios%20DC|M%C3%A1xima%20salida%20de%20amplificador, 22%20amperios|Usar%20con, PA-10700%20(controlador%20Power%20Booster%202)%20o%20PA-10750%20(flujos%20bajo%20con%20controlador%20Power%20Booster%202)|Suministrado%20con, 110%20pies%20de%20cable%20de%20calibre%2012%20resistente%20y%20conector%20verde|Tubo%20requerido, IDPE%20de%203%20F8%20%22o%201%20F2%22%20LDPE|Ciclo%20de%20trabajo, Continuo|[14px]Materiales%20de%20construcci%C3%B3n, [14px]-%20ABS%0A-%20Poly%20Acetal%20(POM)%0A-%20Acero%20inoxidable%0A-%20PVC%0A-%20Nitrilo%20\*%20sin%20PFAS%2C%20PFOS%20o%20PFOA[/vc\_table][vc\_column\_text]**Profundidad de rendimiento**



[vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Bombas de alto rendimiento](#) |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO