

ZEHNTNER ZGM 1120 BRILLÓMETRO



SKU: N / A | **Categorías:** [Zehntner Brillómetro](#), [Proceq](#) | **Etiquetas:** [Proceq](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"]
[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]
[vc_column_text]



Brillómetro de precisión portátil

El Zehntner ZGM 1120 de Proceq es un brillómetro de precisión portátil con las dimensiones más pequeñas para la medición. Con la capacidad de manejar todo tipo de superficies, desde mate a alto brillo, el ZGM 1120 más vendido (un éxito de ventas), puede medir en superficies pequeñas, curvas y difíciles de alcanzar. Está disponible en la versión de ángulo simple, doble o triple, como versión estándar de contacto o versiones de sin contacto. El ZGM 1120 ofrece la versión de doble ángulo Tappi 20° y Tappi 75° para la industria papelera. También está disponible una interfaz RS232. Además presenta una potente compensación de luz parásita; lo que permite mediciones precisas de objetos transparentes.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"]
[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]
[tabbed_section style="default"]



alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][/vc_column][/vc_row]

COTECNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO